



EH011



IP20

Analogt dygnsur 1 sl

Tekniska egenskaper

Utrustning

Antal kanaler	1
---------------	---

Frekvens

Frekvens	50 - 50
----------	---------

Ström

Energiförbrukning, drift	0,50
230 V glöd- och halogenlampor	900
Effektförlust vid full belastning	1

Funktioner

Antal funktionskanaler	1
------------------------	---

Anslutning

Antal anslutningar	1
Area flexibel ledare	1 - 6 mm ²
Area solid ledare	1.5 - 10 mm ²

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 55
------------------	----------

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Dimensioner

Höjd	80
Bredd	18
Djup	60

Text

Brytare läge	NO-kontakt
Utförande	För montage på DIN-skena
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar

Elektrisk ström

Max. effekt (cos phi 0,6)	3
---------------------------	---

Uthållighet

Elektrisk hållbarhet vid nominell belastning i AC1	30000
--	-------

