



EMN001



 **IP20**

Trappautomat 30s-10min

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkdriftspänning Ue 230 - 230

Frekvens

Frekvens 50 - 60

Elektrisk ström

Märkström 16

Kapacitet

Antal moduler 1

Installation, montering

Montering på DIN-skena

Belysning

Max. lysrörsbelastning, parallellkompen-serad 1000

Max. lysrörsbelastning 3600

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -10 - 55

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp Skruvterminal, Kabelanslutning

Area flexibel ledare 1 - 6 mm²

Area solid ledare 1.5 - 10 mm²

Inställningar

Tidsfördröjning 30 S - 10 Min

Dimensioner

Bredd 17,50

Djup 64