



EMN005

## Trappautomat Multifunktions

### Tekniska egenskaper

#### Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

#### Elektrisk ström

Märkström	16
-----------	----

#### Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

#### Installation, montering

Montering på	DIN-skena
--------------	-----------

#### Belysning

Max. lysrörsbelastning, parallellkompen- serad	1000
---	------

Max. lysrörsbelastning	3600
------------------------	------

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 55
------------------	----------

#### Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal, Kabelanslutning
---------------------------	--------------------------------

Area flexibel ledare	1 - 6 mm <sup>2</sup>
----------------------	-----------------------

Area solid ledare	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
-------------------	--------------------------

#### Inställningar

Tidsfördröjning	30 S - 10 Min
-----------------	---------------

#### Dimensioner

Bredd	17,50
-------	-------

Djup	64
------	----