



EPN051



Hjälpkontakt 2A

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	2
-----------	---

Spänning

Nominell isolationsspänning U_i	250
-----------------------------------	-----

Kapacitet

Antal moduler	0,50
---------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 40
------------------	---------

Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80
---------------------------------	----------

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
---------------------------	---------------

Area flexibel ledare	1 - 6 mm ²
----------------------	-----------------------

Area solid ledare	1.5 - 10 mm ²
-------------------	--------------------------

Anslutningstyp	1NC+1NO
----------------	---------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	0,10
--	------

Dimensioner

Höjd	83
------	----

Bredd	8,75
-------	------

Djup	58
------	----