



EPN053

Tillbehör till impulsrelä för att få funktion Impulsstyrning via strömställare.

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	2
-----------	---

Kapacitet

Antal moduler	0,50
---------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 40
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
Area flexibel ledare	1 - 6 mm ²
Area solid ledare	1.5 - 10 mm ²

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	0,10
--	------

Dimensioner

Höjd	85
Bredd	8,90
Djup	64