



EPN410

Elektroniskt impulsrelä med 1 NO 16 A AC-7a kontakt och 230 V spole

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	16
Stand-by förbrukning	100

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Anslutning

Anslutningstyp	1NO
Area flexibel ledare	1 - 6 mm ²
Area solid ledare	1 - 10 mm ²
Antal anslutningar	1
Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal

Spänning

Styrspänning AC	230 - 230
Styrspänning DC	0 - 0
Styrspänning 1	230 - 230

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 60
Förvarings-/transporttemperatur	-10 - 50

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	1,20
Absorberad startström	5

Dimensioner

Höjd	85
Bredd	18
Djup	60

Belysning

Max. lysrörsbelastning	280
------------------------	-----