



ERC225S

Brumfri relä 25A, 2NO, 230V~50/60Hz

Tekniska egenskaper

Anslutning

Anslutningstyp	2NO
Antal anslutningar	2
Area flexibel ledare	1 - 6 mm ²
Area solid ledare	1 - 10 mm ²

Elektrisk ström

Märkström	25
-----------	----

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Frekvens

Frekvens	50 - 50
----------	---------

Spänning

Nominell impuls skyddsspänning U _{imp}	4000
Nominell isolationsspänning U _i	250
Styrspänning AC	230 - 230
Styrspänning DC	0 - 0

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 50
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80

Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	100000
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	30000

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	5,20
Absorberad startström	2,50

Dimensioner

Höjd	83
Bredd	17,85
Djup	60

Utrustning

Antal slutande kontakter	2
Antal öppnande kontakter	0

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment

1,20 - 1,20