



ERD625SDC

## Tekniska egenskaper

### Anslutning

Anslutningstyp	2NO
Area flexibel ledare	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Area solid ledare	1 - 10 mm <sup>2</sup>

### Elektrisk ström

Märkström	25
-----------	----

### Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

### Frekvens

Frekvens	50 - 50
----------	---------

### Spänning

Nominell impulsskyddspänning U <sub>imp</sub>	4000
Nominell isolationsspänning U <sub>i</sub>	440
Styrspänning AC	0 - 0
Styrspänning DC	24 - 24

### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 50
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80

### Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	100000
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	30000

### Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	5,80
Absorberad startström	2,80

### Dimensioner

Höjd	83
Bredd	35,75
Djup	60

### Utrustning

Antal slutande kontakter	2
Antal öppnande kontakter	0
Med brytare för manuell omkoppling	Ja

