



ERL216

## JORDFELSMODUL OBS! utgått

### Tekniska egenskaper

#### Anslutning

Anslutningstyp	2NO
Antal anslutningar	2
Area flexibel ledare	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Area solid ledare	1 - 10 mm <sup>2</sup>

#### Elektrisk ström

Märkström	16
-----------	----

#### Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

#### Frekvens

Frekvens	50 - 50
----------	---------

#### Spänning

Nominell impulsskyddspänning U <sub>imp</sub>	4000
Nominell isolationsspänning U <sub>i</sub>	250
Styrspänning AC	12 - 12
Styrspänning DC	0 - 0

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 50
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80

#### Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	100000
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	30000

#### Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	2,60
Absorberad startström	7,40

#### Dimensioner

Höjd	83
Bredd	17,85
Djup	60

#### Utrustning

Antal slutande kontakter	2
Antal öppnande kontakter	0

**Installation, montering**

---

Nominellt åtdragningsmoment

1,20 - 1,20