



ESC080

Hjälpkontakt 6A 1NO+1NC

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	6
-----------	---

Spänning

Nominell isolationsspänning U_i	240
-----------------------------------	-----

Kapacitet

Antal moduler	0,50
---------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 50
------------------	----------

Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80
---------------------------------	----------

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
---------------------------	---------------

Area flexibel ledare	1 - 6 mm ²
----------------------	-----------------------

Area solid ledare	1 - 6 mm ²
-------------------	-----------------------

Anslutningstyp	1NC+1NO
----------------	---------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	0,10
--	------

Dimensioner

Höjd	83
------	----

Bredd	11
-------	----

Djup	60
------	----