



ESC325S

Brumfri kontaktor med tre slutande kontakter 25 A, AC-7a. Spole 230 V. 2 moduler

Tekniska egenskaper

Anslutning

| | |
|----------------------|------------------------|
| Anslutningstyp | 3NO |
| Antal anslutningar | 3 |
| Area flexibel ledare | 1 - 6 mm ² |
| Area solid ledare | 1 - 10 mm ² |

Elektrisk ström

| | |
|-----------|----|
| Märkström | 25 |
|-----------|----|

Kapacitet

| | |
|---------------|---|
| Antal moduler | 2 |
|---------------|---|

Frekvens

| | |
|----------|---------|
| Frekvens | 50 - 50 |
|----------|---------|

Spänning

| | |
|--|-----------|
| Nominell impuls skyddspänning U _{imp} | 4000 |
| Nominell isolationsspänning U _i | 440 |
| Styrspänning AC | 230 - 230 |
| Styrspänning DC | 0 - 0 |

Användningsförhållanden

| | |
|---------------------------------|----------|
| Driftstemperatur | -10 - 50 |
| Förvarings-/transporttemperatur | -40 - 80 |

Uthållighet

| | |
|---|--------|
| Mekanisk livslängd (omkopplingar) | 100000 |
| Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar) | 30000 |

Ström

| | |
|--|------|
| Total effektförlust vid nominell märkström | 7,50 |
| Absorberad startström | 3,20 |

Dimensioner

| | |
|-------|-------|
| Höjd | 83 |
| Bredd | 35,75 |
| Djup | 60 |

Utrustning

| | |
|--------------------------|---|
| Antal slutande kontakter | 3 |
| Antal öppnande kontakter | 0 |

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment

1,20 - 1,20