



ESC340

## Tekniska egenskaper

### Anslutning

Anslutningstyp	3NO
Antal anslutningar	3
Area flexibel ledare	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
Area solid ledare	1.5 - 25 mm <sup>2</sup>

### Elektrisk ström

Märkström	40
-----------	----

### Kapacitet

Antal moduler	3
---------------	---

### Frekvens

Frekvens	50 - 50
----------	---------

### Spänning

Nominell impulsskyddspänning Uimp	4000
Nominell isolationsspänning Ui	440
Styrspänning AC	230 - 230
Styrspänning DC	0 - 0

### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 50
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80

### Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	1000000
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	30000

### Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	11,10
Absorberad startström	62,50

### Dimensioner

Höjd	85
Bredd	54
Djup	60

### Utrustning

Antal slutande kontakter	3
Antal öppnande kontakter	0
Med brytare för manuell omkoppling	Nej

Rätt till tekniska förändringar förbehålles

