



ESC428S

Brumfri kontaktor med 3 NO+ 1 NC kontakter 25 A, AC-7a. Spole 230 V. 2 modul.

Tekniska egenskaper

Anslutning

Anslutningstyp	3NO+1NC
Antal anslutningar	4
Area flexibel ledare	1 - 6 mm ²
Area solid ledare	1 - 10 mm ²

Elektrisk ström

Märkström	25
-----------	----

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Frekvens

Frekvens	50 - 50
----------	---------

Spänning

Nominell impuls skyddsspänning U _{imp}	4000
Nominell isolationsspänning U _i	440
Styrspänning AC	230 - 230
Styrspänning DC	0 - 0

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 50
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80

Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	100000
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	30000

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	7,50
Absorberad startström	3,20

Dimensioner

Höjd	83
Bredd	35,75
Djup	60

Utrustning

Antal slutande kontakter	3
Antal öppnande kontakter	1

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment

1,20 - 1,20