



ESC440S

**Brumfri kontaktor med fyra slutande kontakter 40 A, AC-7a Spole 230 VAC 3 modul.**

### Tekniska egenskaper

#### Anslutning

Anslutningstyp	4NO
Antal anslutningar	4
Area flexibel ledare	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
Area solid ledare	1.5 - 25 mm <sup>2</sup>

#### Elektrisk ström

Märkström	40
-----------	----

#### Kapacitet

Antal moduler	3
---------------	---

#### Frekvens

Frekvens	50 - 50
----------	---------

#### Spänning

Nominell impuls skyddsspänning U <sub>imp</sub>	4000
Nominell isolationsspänning U <sub>i</sub>	440
Styrspänning AC	230 - 230
Styrspänning DC	0 - 0

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 50
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80

#### Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	100000
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	30000

#### Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	17,30
Absorberad startström	5,20

#### Dimensioner

Höjd	85
Bredd	54
Djup	60

#### Utrustning

Antal slutande kontakter	4
Antal öppnande kontakter	0

