



ESC463S

Brumfri kontaktor med fyra slutande kontakter 63 A, AC-7a Spole 230 VAC 3 modul.

Tekniska egenskaper

Anslutning

Anslutningstyp	4NO
Antal anslutningar	4
Area flexibel ledare	1.5 - 16 mm ²
Area solid ledare	1.5 - 25 mm ²

Elektrisk ström

Märkström	63
-----------	----

Kapacitet

Antal moduler	3
---------------	---

Frekvens

Frekvens	50 - 50
----------	---------

Spänning

Nominell impuls skyddsspänning U _{imp}	4000
Nominell isolationsspänning U _i	440
Styrspänning AC	230 - 230
Styrspänning DC	0 - 0

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 50
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80

Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	100000
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	30000

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	24,50
Absorberad startström	5,20

Dimensioner

Höjd	85
Bredd	54
Djup	60

Utrustning

Antal slutande kontakter	4
Antal öppnande kontakter	0

