



ESD426S

## Tekniska egenskaper

### Anslutning

Anslutningstyp	4NC
Antal anslutningar	4
Area flexibel ledare	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Area solid ledare	1 - 10 mm <sup>2</sup>

### Elektrisk ström

Märkström	25
-----------	----

### Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

### Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

### Spänning

Nominell impulsskyddspänning Uimp	4000
Nominell isolationsspänning Ui	440
Styrspänning AC	24 - 24
Styrspänning DC	0 - 0

### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 50
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80

### Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	1000000
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	30000

### Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	6
Absorberad startström	2,90

### Dimensioner

Höjd	83
Bredd	35,75
Djup	60

### Utrustning

Antal slutande kontakter	0
Antal öppnande kontakter	4
Med brytare för manuell omkoppling	Nej

Rätt till tekniska förändringar förbehålles

