



ESD440S

**Brumfri kontaktor med fyra slutande kontakter 40 A, AC-7a. Spole 24 VAC. 3 modul**

**Tekniska egenskaper**

**Anslutning**

Anslutningstyp	4NO
Antal anslutningar	4
Area flexibel ledare	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
Area solid ledare	1.5 - 25 mm <sup>2</sup>

**Elektrisk ström**

Märkström	40
-----------	----

**Kapacitet**

Antal moduler	3
---------------	---

**Frekvens**

Frekvens	50 - 50
----------	---------

**Spänning**

Nominell impuls skyddspänning U <sub>imp</sub>	4000
Nominell isolationsspänning U <sub>i</sub>	440
Styrspänning AC	24 - 24
Styrspänning DC	24 - 24

**Användningsförhållanden**

Driftstemperatur	-10 - 50
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80

**Uthållighet**

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	100000
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	30000

**Ström**

Total effektförlust vid nominell märkström	17,30
Absorberad startström	5,20

**Dimensioner**

Höjd	85
Bredd	54
Djup	60

**Utrustning**

Antal slutande kontakter	4
Antal öppnande kontakter	0

