



ESL426SDC

Brumfri kontaktor med fyra brytande kontakter 25 A, AC-7a. Spole 12VDC. 2 modul.

Tekniska egenskaper

Anslutning

Anslutningstyp	4NC
Area flexibel ledare	1 - 6 mm ²
Area solid ledare	1 - 10 mm ²

Elektrisk ström

Märkström	25
-----------	----

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Frekvens

Frekvens	50 - 50
----------	---------

Spänning

Nominell impulsskyddspänning U _{imp}	4000
Nominell isolationsspänning U _i	440
Styrspänning AC	0 - 0
Styrspänning DC	12 - 12

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 50
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80

Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	100000
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	30000

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	2,80
Absorberad startström	2,80

Dimensioner

Höjd	83
Bredd	35,75
Djup	60

Utrustning

Antal slutande kontakter	0
Antal öppnande kontakter	4
Med brytare för manuell omkoppling	Nej

