



EU101

Sp kontrollrelä 1-fas inställ

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 55
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 70

Anslutning

Area flexibel ledare	1 - 6 mm ²
Area solid ledare	1.5 - 10 mm ²
Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal

Dimensioner

Höjd	85
Bredd	35
Djup	60

Strömförsörjning

Driftspänning	3N, 400/230 V
---------------	---------------

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP30
---------------------	------

Ström

Effekt	5
Total effektförlust vid nominell märkström	4

Elektrisk ström

Acceptabel märkdriftström vid AC1	8
-----------------------------------	---

Installation, montering

Montering på	DIN-skena
--------------	-----------

Inställningar

Tidsfördröjning urkoppling	200
----------------------------	-----