



EUM100



Fasföljdsrelä inställbar, 1P+N/3P(N) 1 växlandekontakt

Tekniska egenskaper

Frekvens

Frekvens 50 - 50

Utlösning

Max. tillåten fördröjningstid 10

Dimensioner

Höjd 87

Bredd 17,50

Djup 65