



EUM200



## Fasföljdsrelä inställbar, 1P+N/3P(N) 1 växlandekontakter

### Tekniska egenskaper

#### Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 55
Förvarings-/transporttemperatur	-25 - 70

#### Anslutning

Area flexibel ledare	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Area solid ledare	2.5 - 4 mm <sup>2</sup>

#### Strömförsörjning

Driftspänning	3N, 400/230 V
---------------	---------------

#### Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

#### Utlösning

Max. tillåten fördröjningstid	30
-------------------------------	----

#### Installation, montering

Montering på	DIN-skena
--------------	-----------

#### Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	1,20
--	------

#### Dimensioner

Höjd	87
Bredd	35
Djup	65