



EEU100



Underspanningsrelä 1P/3P+N 1 växlandekontakt

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 55
Förvarings-/transporttemperatur	-25 - 70

Anslutning

Area flexibel ledare	1.5 - 2.5 mm ²
Area solid ledare	2.5 - 4 mm ²

Strömförsörjning

Driftspänning	3N, 400/230 V
---------------	---------------

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Utlösning

Max. tillåten fördröjningstid	0,20
-------------------------------	------

Installation, montering

Montering på	DIN-skena
--------------	-----------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	0,60
--	------

Dimensioner

Höjd	87
Bredd	17,50
Djup	65