



EUU200



Underspanningsrelä 1P/3P+N 2 växlandekontakt

Tekniska egenskaper

Kapacitet

| | |
|---------------|---|
| Antal moduler | 2 |
|---------------|---|

Användningsförhållanden

| | |
|---------------------------------|----------|
| Driftstemperatur | -25 - 55 |
| Förvarings-/transporttemperatur | -25 - 70 |

Anslutning

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Area flexibel ledare | 1.5 - 2.5 mm ² |
| Area solid ledare | 2.5 - 4 mm ² |

Strömförsörjning

| | |
|---------------|---------------|
| Driftspänning | 3N, 400/230 V |
|---------------|---------------|

Frekvens

| | |
|----------|---------|
| Frekvens | 50 - 60 |
|----------|---------|

Säkerhet

| | |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

Utlösning

| | |
|-------------------------------|------|
| Max. tillåten fördröjningstid | 0,20 |
|-------------------------------|------|

Installation, montering

| | |
|--------------|-----------|
| Montering på | DIN-skena |
|--------------|-----------|

Ström

| | |
|--|------|
| Total effektförlust vid nominell märkström | 1,20 |
|--|------|

Dimensioner

| | |
|-------|----|
| Höjd | 87 |
| Bredd | 35 |
| Djup | 65 |