



EV106



Styrdon 1-10V

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning	230 - 230
---------------	-----------

Frekvens

Frekvens	50 - 50
----------	---------

Ström

Energiförbrukning, drift	3
Strömförbrukning (standby)	1

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 45
------------------	----------

Dimensioner

Höjd	85
Bredd	71
Djup	65

Anslutning

Dimning DALI	Nej
Area solid ledare	1.5 - 10 mm ²
Area flexibel ledare	1 - 6 mm ²

Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

Text

Skarv	Anslutning för belyst (max. 5 mA) eller standardtryckknapp
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Utförande	För montage på DIN-skena

Elektrisk ström

Styrström 1-10 V slav	50
-----------------------	----

Material

Färg	Grå
------	-----