



EV108



Styrdon 1-10V med display för montage på DIN-skena

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning 230 - 230

Frekvens

Frekvens 50 - 50

Ström

Energiförbrukning, drift 3

Strömförbrukning (standby) 1

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -10 - 45

Dimensioner

Höjd 85

Bredd 71

Djup 65

Anslutning

Dimning DALI Nej

Area solid ledare 1.5 - 10 mm²

Area flexibel ledare 1 - 16 mm²

Kapacitet

Antal moduler 4

Text

Skarv Anslutning för belyst (max. 5 mA) eller standardtryckknapp

Anslutningstyp Med skruvanslutningar

Utförande För montage på DIN-skena

Elektrisk ström

Styrström 1-10 V slav 50

Material

Färg Grå