




EVN002



IP20

Universaldimmer 500W

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning	230 - 230
Märkdriftspänning Ue	230 - 230

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Material

Färg	Grå
RAL-kod	9001
Material	Plast

Dimensioner

Höjd	85
Bredd	35
Djup	62

Arkitektur

Styr/manöverelement	Enkel tryckknapp
---------------------	------------------

Ström

Energiförbrukning, drift	4,50
Strömförbrukning (standby)	0,20
230 V glöd- och halogenlampor	500
Effekt glödljus	500 - 500

Belysning

Dimbara 230 V LED-lampor	100 - 100
--------------------------	-----------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - +45
------------------	-----------

Anslutning

Med bussystem KNX radio	Nej
Area solid ledare	1.5 - 6 mm ²
Area flexibel ledare	1.5 - 6 mm ²

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Dimrings princip	Automatisk lastigenkänning
Skarv	Aanslutning för icke belysta tryckknappar
Säkring	Med elektroniskt kortslutnings- överbelastnings- skydd
Utförande	För montage på DIN-skena