

## Universaldimmer 300W komfort för montage på DIN-sken

### Tekniska egenskaper

#### Spänning

Driftspänning	230 - 230
Märkdriftspänning Ue	230 - 230

#### Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

#### Material

Färg	Grå
RAL-kod	9001
Material	Plast, Termoplast

#### Dimensioner

Höjd	90
Bredd	17,50
Djup	65

#### Arkitektur

Styr/manöverelement	Enkel tryckknapp
---------------------	------------------

#### Ström

Energiförbrukning, drift	2,10
230 V glöd- och halogenlampor	300
Efflekt glödljus	300 - 300

#### Belysning

Dimbara 230 V LED-lampor	60 - 60
--------------------------	---------

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - +45
------------------	-----------

#### Anslutning

Med bussystem KNX radio	Nej
Area solid ledare	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>
Area flexibel ledare	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>

#### Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

#### Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
----------------	-----------------------

EVN012



IP20

Dimrings princip	Automatisk lastigenkänning
Skarv	Anslutning för belyst (max. 5 mA) eller standardtryckknapp
Säkring	Med elektroniskt kortslutnings- överbelastnings-skydd
Utförande	För montage på DIN-skena