



EZD100



Tillslagsfördröjt tidrelä 24-240V AC/DC, 1 växlande kontakt

Tekniska egenskaper

Frekvens

| | |
|----------|---------|
| Frekvens | 50 - 60 |
|----------|---------|

Användningsförhållanden

| | |
|------------------|----------|
| Driftstemperatur | -25 - 55 |
|------------------|----------|

Anslutning

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Area flexibel ledare | 0.5 - 2.5 mm ² |
| Area solid ledare | 0.5 - 2.5 mm ² |

Kapacitet

| | |
|---------------|---|
| Antal moduler | 1 |
|---------------|---|

Dimensioner

| | |
|-------|-------|
| Höjd | 87 |
| Bredd | 17,50 |
| Djup | 65 |