



EZF100



Frånslagsfördröjt tidrelä 24-240V AC/DC, 1 växlande kontakt

Tekniska egenskaper

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 55
------------------	----------

Anslutning

Area flexibel ledare	0.5 - 2.5 mm ²
Area solid ledare	0.5 - 2.5 mm ²

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Dimensioner

Höjd	87
Bredd	17,50
Djup	65