



EZM100



Multifunktions tidsrelä 12-240V AC/DC, 1 växlande kontakt

Tekniska egenskaper

Frekvens

Frekvens 50 - 60

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -25 - 55

Anslutning

Area flexibel ledare 0.5 - 2.5 mm²

Area solid ledare 0.5 - 2.5 mm²

Kapacitet

Antal moduler 1

Dimensioner

Höjd 87

Bredd 17,50

Djup 65