



EZN001



IP40

Tillslagsfördröjt tidrelä 1 växlande kontakt (potentialfri), 10 A - 230 V AC.

Tekniska egenskaper

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Ström

Energiförbrukning, drift	1,20
Effektförlust vid full belastning	2
230 V glöd- och halogenlampor	450

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 50
------------------	----------

Anslutning

Area flexibel ledare	1 - 6 mm ²
Area solid ledare	1.5 - 10 mm ²

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Text

Brytare läge	Växlande kontakt, NC eller NO
Funktion	Funktioner: Till-/frånslagsfördröjd, framkants-/bak-kants, pulsformning, blinkar symmetriskt, kontakt öppen/stängd
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Utförande	För montage på DIN-skena

Dimensioner

Höjd	85
Bredd	17,50
Djup	58