




EZN005



## Symmetriskt blinkrelä 1 växlande kontakt (potentialfri), 10 A - 230 V AC.

### Tekniska egenskaper

#### Frekvens

|          |         |
|----------|---------|
| Frekvens | 50 - 60 |
|----------|---------|

#### Ström

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Energiförbrukning, drift          | 15  |
| Effektförlust vid full belastning | 2   |
| 230 V glöd- och halogenlampor     | 450 |

#### Användningsförhållanden

|                  |          |
|------------------|----------|
| Driftstemperatur | -20 - 50 |
|------------------|----------|

#### Anslutning

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Area flexibel ledare | 1 - 6 mm <sup>2</sup>    |
| Area solid ledare    | 1.5 - 10 mm <sup>2</sup> |

#### Kapacitet

|               |   |
|---------------|---|
| Antal moduler | 1 |
|---------------|---|

#### Text

|                |                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brytare läge   | Växlande kontakt, NC eller NO                                                                                      |
| Funktion       | Funktioner: Till-/frånslagsfrödröjd, framkants-/bak-kants, pulsformning, blinkar symmetriskt, kontakt öppen/stängd |
| Anslutningstyp | Med skruvanslutningar                                                                                              |
| Utförande      | För montage på DIN-skena                                                                                           |

#### Dimensioner

|       |       |
|-------|-------|
| Höjd  | 85    |
| Bredd | 17,50 |
| Djup  | 58    |