



FP22TN2

## Golvskåp IP44 1950x550x205 SK I

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

Höjd	1950
Bredd	550
Djup	205
Material tjocklek sidovägg	1

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP44
Skyddsklass	Isoleringsklass I
Låstyp	Utan lås
Slagtålighet IK	IK09

#### Utrustning

Antal sektioner i bredd	2
Antal öppningar för flänsplattor	4
Antal rader	12

#### Installation, montering

Montering på	Golvmontering
Lämplig för utomhusinstallation	Nej

#### Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Behandling	Pulverlackerad
Material	Stål

#### Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Nej

#### Elektrisk ström

Märkström	400
-----------	-----