



FP25TN2

Golvskåp IP44, SK I, 1950x1300x205mm, univers

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	1950
Bredd	1300
Djup	205
Material tjocklek sidovägg	1

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP44
Skyddsklass	Isoleringsklass I
Låstyp	3-punktsreglage, Nyckellås
Slagtålighet IK	IK09

Utrustning

Antal sektioner i bredd	5
Antal öppningar för flänsplattor	10
Antal rader	12

Installation, montering

Montering på	Golvmontering
Lämplig för utomhusinstallation	Nej

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Behandling	Pulverlackerad
Material	Stål

Skydd, dörr

Antal dörrar	2
Antal lås	0
Dörr/lock transparent	Nej

Elektrisk ström

Märkström	400
-----------	-----