



FP41TN2

Väggskåp IP44,SK I,650x300x205mm,univers

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	650
Bredd	300
Djup	205
Material tjocklek sidovägg	1

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP44
Skyddsklass	Isoleringsklass I
Låstyp	Utan lås
Slagtålighet IK	IK09

Utrustning

Antal sektioner i bredd	1
Antal öppningar för flänsplattor	2
Antal rader	4

Installation, montering

Montering på	Väggmontering
Lämplig för utomhusinstallation	Nej

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Behandling	Pulverlackerad
Material	Stål

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Nej

Elektrisk ström

Märkström	250
-----------	-----