



FR01S

Väggskåp, IP55, Skyddsklass II, djup 275 mm, höjd 1550 mm bredd 300 mm

#### Tekniska egenskaper

##### Dimensioner

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Höjd                       | 1550 |
| Bredd                      | 300  |
| Djup                       | 275  |
| Material tjocklek sidovägg | 1,50 |

##### Säkerhet

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Kapslingsklass (IP) | IP55               |
| Skyddsklass         | Isoleringsklass II |
| Låstyp              | Utan lås           |
| Slagtålighet IK     | IK10               |

##### Utrustning

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Antal sektioner i bredd          | 1  |
| Antal öppningar för flänsplattor | 2  |
| Antal rader                      | 10 |

##### Installation, montering

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Montering på                    | Golvmontering, Vägghäggmontering |
| Lämplig för utomhusinstallation | Nej                              |

##### Material

|              |                |
|--------------|----------------|
| Färg         | Ljusgrå        |
| RAL-kod      | 7035           |
| Behandling   | Pulverlackerad |
| Material     | Stål           |
| Ytbehandling | Matt           |

##### Skydd, dörr

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Antal dörrar          | 1   |
| Antal lås             | 1   |
| Dörr/lock transparent | Nej |

##### Elektrisk ström

|           |     |
|-----------|-----|
| Märkström | 800 |
|-----------|-----|

##### Spänning

|              |           |
|--------------|-----------|
| Märkspänning | 690 - 690 |
|--------------|-----------|