



FR21S2

Golvskåp, IP55, SKII, djup 275 mm, höjd 1850 mm bredd 300 mm + 200mm Sockel

Tekniska egenskaper

Dimensioner

| | |
|----------------------------|------|
| Höjd | 2050 |
| Bredd | 300 |
| Djup | 275 |
| Material tjocklek sidovägg | 1,50 |

Säkerhet

| | |
|---------------------|--------------------|
| Kapslingsklass (IP) | IP55 |
| Skyddsklass | Isoleringsklass II |
| Låstyp | Utan lås |
| Slagtålighet IK | IK10 |

Utrustning

| | |
|----------------------------------|----|
| Antal sektioner i bredd | 1 |
| Antal öppningar för flänsplattor | 2 |
| Antal rader | 12 |

Installation, montering

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Montering på | Golvmontering, Vägghäggmontering |
| Lämplig för utomhusinstallation | Nej |

Material

| | |
|--------------|----------------|
| Färg | Ljusgrå |
| RAL-kod | 7035 |
| Behandling | Pulverlackerad |
| Material | Stål |
| Ytbehandling | Matt |

Skydd, dörr

| | |
|-----------------------|-----|
| Antal dörrar | 1 |
| Antal lås | 1 |
| Dörr/lock transparent | Nej |

Elektrisk ström

| | |
|-----------|-----|
| Märkström | 800 |
|-----------|-----|

Spänning

| | |
|--------------|-----------|
| Märkspänning | 690 - 690 |
|--------------|-----------|