



FR22V1

Golvskåp med siktruta, IP55, SKI, djup 400 mm, h:1850mm, b:550mm + 100mm Sockel

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	1950
Bredd	550
Djup	400
Material tjocklek sidovägg	1,50

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
Skyddsklass	Isoleringsklass I
Låstyp	Utan lås
Slagtålighet IK	IK10

Utrustning

Antal sektioner i bredd	2
Antal öppningar för flänsplattor	4
Antal rader	12

Installation, montering

Montering på	Golvmontering, Väggmontering
Lämplig för utomhusinstallation	Nej

Material

Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035
Behandling	Pulverlackerad
Material	Stål
Ytbehandling	Matt

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Ja

Elektrisk ström

Märkström	800
-----------	-----

Spänning

Märkspänning	690 - 690
--------------	-----------