



FR23H1

**Golvskåp, IP55, SK II, djup 400 mm, höjd 1850 mm bredd 800 mm + 100mm Sockel**

**Tekniska egenskaper**

**Dimensioner**

Höjd	1950
Bredd	800
Djup	400
Material tjocklek sidovägg	1,50

**Säkerhet**

Kapslingsklass (IP)	IP55
Skyddsklass	Isoleringsklass II
Låstyp	Utan lås
Slagtålighet IK	IK10

**Utrustning**

Antal sektioner i bredd	3
Antal öppningar för flänsplattor	6
Antal rader	12

**Installation, montering**

Montering på	Golvmontering, Vägghäggmontering
Lämplig för utomhusinstallation	Nej

**Material**

Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035
Behandling	Pulverlackerad
Material	Stål
Ytbehandling	Matt

**Skydd, dörr**

Antal dörrar	1
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Nej

**Elektrisk ström**

Märkström	800
-----------	-----

**Spänning**

Märkspänning	690 - 690
--------------	-----------