



FR23U2

**Golvskåp med siktruta, IP55, SKII, djup 400 mm, h:1850mm, b:800mm + 200mm Sockel**

#### Tekniska egenskaper

##### Dimensioner

Höjd	2050
Bredd	800
Djup	400
Material tjocklek sidovägg	1,50

##### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
Skyddsklass	Isoleringsklass II
Låstyp	Utan lås
Slagtålighet IK	IK10

##### Utrustning

Antal sektioner i bredd	3
Antal öppningar för flänsplattor	6
Antal rader	12

##### Installation, montering

Montering på	Golvmontering, Vägghäggmontering
Lämplig för utomhusinstallation	Nej

##### Material

Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035
Behandling	Pulverlackerad
Material	Stål
Ytbehandling	Matt

##### Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Ja

##### Elektrisk ström

Märkström	800
-----------	-----

##### Spänning

Märkspänning	690 - 690
--------------	-----------