



FR26L2

## Golvsk IP55 SKII 2050x1550x275

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

Höjd	2050
Bredd	1550
Djup	275
Material tjocklek sidovägg	1,50

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
Skyddsklass	Isoleringsklass II
Låstyp	Utan lås
Slagtålighet IK	IK10

#### Utrustning

Antal sektioner i bredd	6
Antal öppningar för flänsplattor	12
Antal rader	12

#### Installation, montering

Montering på	Golvmontering, Väggmontering
Lämplig för utomhusinstallation	Nej

#### Material

Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035
Behandling	Pulverlackerad
Material	Stål
Ytbehandling	Matt

#### Skydd, dörr

Antal dörrar	2
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Ja

#### Elektrisk ström

Märkström	800
-----------	-----

#### Spänning

Märkspänning	690 - 690
--------------	-----------