



FR43E

Väggskåp, IP55, Skyddsklass I, djup 275 mm, höjd 650 mm bredd 800 mm

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	650
Bredd	800
Djup	275
Material tjocklek sidovägg	1,50

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
Skyddsklass	Isoleringsklass I
Låstyp	Utan lås
Slagtålighet IK	IK10

Utrustning

Antal sektioner i bredd	3
Antal öppningar för flänsplattor	6
Antal rader	4

Installation, montering

Montering på	Golvmontering, Väggmontering
Lämplig för utomhusinstallation	Nej

Material

Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035
Behandling	Pulverlackerad
Material	Stål
Ytbehandling	Matt

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Nej

Elektrisk ström

Märkström	800
-----------	-----

Spänning

Märkspänning	690 - 690
--------------	-----------