



FR73E

Väggskåp, IP55, Skyddsklass I, djup 275 mm, höjd 1100 mm bredd 800 mm

#### Tekniska egenskaper

##### Dimensioner

Höjd	1100
Bredd	800
Djup	275
Material tjocklek sidovägg	1,50

##### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
Skyddsklass	Isoleringsklass I
Låstyp	Utan lås
Slagtålighet IK	IK10

##### Utrustning

Antal sektioner i bredd	3
Antal öppningar för flänsplattor	6
Antal rader	7

##### Installation, montering

Montering på	Golvmontering, Väggmontering
Lämplig för utomhusinstallation	Nej

##### Material

Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035
Behandling	Pulverlackerad
Material	Stål
Ytbehandling	Matt

##### Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Nej

##### Elektrisk ström

Märkström	800
-----------	-----

##### Spänning

Märkspänning	690 - 690
--------------	-----------