



FWB31S

**FWB kapsling, 3 rader 36 moduler KI.II IP44 hel dörr, 500x300x161mm,QC**

**Tekniska egenskaper**

**Installation, montering**

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering på	Utanpåliggande montering

**Elektrisk ström**

Märkström	125
-----------	-----

**Utrustning**

Antal skenor	3
Antal rader	3
Antal sektioner i bredd	1
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Ja
Har jordanslutningsblock	Ja
Har monteringsplatta	Nej

**Kapacitet**

Antal moduler	36
---------------	----

**Funktioner**

Har skyddshuvudbrytare	Nej
Med kabelgenomföringar	Ja

**Dimensioner**

Höjd	500
Bredd	300
Djup	165
Inbyggnadsdjup	161
Antal breddenheter	12

**Skydd, dörr**

Antal dörrar	1
Antal lås	1
Typ av handtag	Klaffhandtag med mekanism
Dörr/lock transparent	Nej

**Anslutning**

Antal ledningsinföringar	4
Typ av montering	Utanpåliggande montering

**Material**

Rätt till tekniska förändringar förbehålles

Material	Stål
RAL-kod	9010
Färg	Vit

**Säkerhet**

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtålighet IK	IK09
Kapslingsklass (IP)	IP44
Låstyp	Utan lås
Glödtråds test	750