



FWB34S

**FWB kapsling, 3 rader 144 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 500x1050x161mm,QC**

**Tekniska egenskaper**

**Installation, montering**

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering på	Utanpåliggande montering

**Elektrisk ström**

Märkström	125
-----------	-----

**Utrustning**

Antal skenor	12
Antal rader	3
Antal sektioner i bredd	4
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Ja
Har jordanslutningsblock	Ja
Har monteringsplatta	Nej

**Kapacitet**

Antal moduler	144
---------------	-----

**Funktioner**

Med kabelgenomföringar	Ja
------------------------	----

**Dimensioner**

Höjd	500
Bredd	1050
Djup	165
Antal breddenheter	48

**Skydd, dörr**

Antal dörrar	2
Antal lås	1
Typ av handtag	Klaffhandtag med mekanism
Dörr/lock transparent	Nej

**Anslutning**

Antal ledningsinföringar	16
Typ av montering	Utanpåliggande montering

**Material**

Material	Stål
RAL-kod	9010

Färg

Vit

**Säkerhet**

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtålighet IK	IK09
Kapslingsklass (IP)	IP44
Låstyp	Låsstång, Utan lås