



FWB41

## Normskåp höjd 650mm 48 mod 1-fältbr

### Tekniska egenskaper

#### Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering på	Utanpåliggande montering

#### Elektrisk ström

Märkström	125
-----------	-----

#### Utrustning

Antal skenor	4
Antal rader	4
Antal sektioner i bredd	1
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Ja
Har jordanslutningsblock	Ja
Har monteringsplatta	Nej

#### Kapacitet

Antal moduler	48
---------------	----

#### Funktioner

Har skyddshuvudbrytare	Nej
Med kabelgenomföringar	Ja

#### Dimensioner

Höjd	650
Bredd	300
Djup	165
Inbyggnadsdjup	161
Antal breddenheter	12

#### Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	0
Typ av handtag	Klaffhandtag med mekanism
Dörr/lock transparent	Nej

#### Anslutning

Antal ledningsinföringar	4
Typ av montering	Utanpåliggande montering

#### Material

Rätt till tekniska förändringar förbehålles

Material	Stål
RAL-kod	9010
Färg	Vit

**Säkerhet**

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtålighet IK	IK09
Kapslingsklass (IP)	IP44
Låstyp	Utan lås
Glödtråds test	750