



FWB41S

FWB kapsling, 4 rader 48 moduler KI.II IP44 hel dörr, 650x300x161mm,QC

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering på	Utanpåliggande montering

Elektrisk ström

Märkström	125
-----------	-----

Utrustning

Antal skenor	4
Antal rader	4
Antal sektioner i bredd	1
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Ja
Har jordanslutningsblock	Ja
Har monteringsplatta	Nej

Kapacitet

Antal moduler	48
---------------	----

Funktioner

Har skyddshuvudbrytare	Nej
Med kabelgenomföringar	Ja

Dimensioner

Höjd	650
Bredd	300
Djup	165
Inbyggnadsdjup	161
Antal breddenheter	12

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	1
Typ av handtag	Klaffhandtag med mekanism
Dörr/lock transparent	Nej

Anslutning

Antal ledningsinföringar	4
Typ av montering	Utanpåliggande montering

Material

Rätt till tekniska förändringar förbehålles

Material	Stål
RAL-kod	9010
Färg	Vit

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtålighet IK	IK09
Kapslingsklass (IP)	IP44
Låstyp	Utan lås
Glödtråds test	750