



FWU32K2

FW, infälld kapsling 2 x 3 - rader kraft + mediafält

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering på	Infälldmontering, Hållvägg

Elektrisk ström

Märkström	125
-----------	-----

Utrustning

Antal skenor	6
Antal rader	3
Antal sektioner i bredd	2
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Ja
Har jordanslutningsblock	Nej
Har monteringsplatta	Ja

Kapacitet

Antal moduler	72
---------------	----

Funktioner

Har skyddshuvudbrytare	Nej
------------------------	-----

Dimensioner

Höjd	553
Bredd	603
Djup	125
Infällnadshöjd	502
Infällnadsbredd	560
Inbyggnadsdjup	112
Antal breddenheter	24

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Typ av handtag	Snäpplås
Dörr/lock transparent	Nej

Anslutning

Antal ledningsinföringar	4
--------------------------	---

Material

Material	Stål
----------	------

RAL-kod	9010
Färg	Vit
Materiel montageplåt	Plast

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Utan lås