



FZ010FT

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	769
Bredd	519
Djup	12

Skydd, dörr

Dörr/lock transparent	Ja
Antal dörrar	1
Dörrtyp skåp	Deldörr
Antal lås	1

Material

RAL-kod	9010
Färg	Vit
Material	Stål
Behandling	Pulverlackerad

Arkitektur

Skåpets dörrposition	Höger
----------------------	-------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP30
---------------------	------

Utrustning

Antal sektioner i bredd	2
-------------------------	---