



FZ106N



Dörr med siktruta 550B 800H

Tekniska egenskaper

Dimensioner

| | |
|-------|-----|
| Höjd | 769 |
| Bredd | 519 |
| Djup | 12 |

Skydd, dörr

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Dörr/lock transparent | Ja |
| Antal dörrar | 1 |
| Dörrtyp skåp | Deldörr |
| Typ av handtag | Klaffhandtag med mekanism |
| Antal lås | 1 |

Material

| | |
|------------|----------------|
| RAL-kod | 9010 |
| Färg | Vit |
| Material | Stål |
| Behandling | Pulverlackerad |

Arkitektur

| | |
|----------------------|-------|
| Skåpets dörrposition | Höger |
|----------------------|-------|

Säkerhet

| | |
|---------------------|----------|
| Kapslingsklass (IP) | IP44 |
| Låstyp | Låsstång |

Utrustning

| | |
|-------------------------|---|
| Antal sektioner i bredd | 2 |
| Antal rader | 5 |